

BON À TIRER

# ObjetRama

CONTACT : Mme Coline MALCHAIR  
RAISON SOCIALE : AGEMAT  
CLIENT N° 641190  
COMMANDE : 638060  
DATE : 08/01/26

SAC ISOTHERME 'SALTANY'  
GRIS CLAIR

Technique d'impression : serigraphie  
Nb de couleur(s) : 1  
Couleur(s) : blanc

Emplacement : face avant  
Taille de marquage : 100x19 mm

## > DÉCHARGES

- > Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image) et modifié afin d'assurer sa faisabilité au marquage.
- > **Votre texte a été réécrit, merci de le relire attentivement.**
- > Une police approchante a été utilisée afin de garantir la faisabilité du marquage.

## > MARQUAGE SEUL

 **Lightelec**  
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE & ÉCLAIRAGE

## > PRÉVISUALISATION



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.  
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Echelle : 100%

Bat traité par LSK

**BON À TIRER**

**ObjetRama**

CONTACT : Mme Coline MALCHAIR  
RAISON SOCIALE : AGEMAT  
CLIENT N° 641190  
COMMANDE : 638060  
DATE : 08/01/26

**SAC ISOTHERME 'SALTANY'  
GRIS CLAIR**

Technique d'impression : serigraphie  
Nb de couleur(s) : 1  
Couleur(s) : blanc

Emplacement : sur le dessus  
Taille de marquage : 200x57 mm

## > DÉCHARGES

> Votre texte a été réécrit, merci de le relire attentivement.  
**Après l'accord aucune réclamation ne sera possible.**

## > MARQUAGE SEUL

**Lightelec,  
la boîte à outils pleine,  
le sac à boissons aussi**

## > PRÉVISUALISATION



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.  
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.  
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par LSK

Echelle : 65%