

BON À TIRER

ObjetRama

CONTACT : M Lucas THABUSSOT
RAISON SOCIALE : M LUCAS THABUSSOT
CLIENT N° 422230
COMMANDE : 639120
DATE : 16/01/26

CUBE ANTI-STRESS 'KODO'
BLANC

Technique d'impression : TAMPOGRAPHIE
Nb de couleur(s) : 1
Couleur(s) : NOIR ●

Emplacement : FACE AVANT
Taille de marquage : 35x30mm

> DÉCHARGES

- > Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image).
- > Votre texte a été réécrit, merci de le relire attentivement.

> MARQUAGE SEUL



Evitez le stress en vous assurant
chez Allianz Lucas Thabusot

Allianz Boulay : 03 87 79 11 93

Allianz Bouzonville : 03 87 78 50 96

> PRÉVISUALISATION

> ATTENTION sur les articles anti-stress, la tampographie se dégrade très rapidement.

> EXEMPLE



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Echelle : 100%

Bat traité par SL

BON À TIRER

ObjetRama

CONTACT : M Lucas THABUSSOT
RAISON SOCIALE : M LUCAS THABUSSOT
CLIENT N° 422230
COMMANDE : 639120
DATE : 16/01/26

CUBE ANTI-STRESS 'KODO'

BLANC

Technique d'impression : TAMPOGRAPHIE
Nb de couleur(s) : 1
Couleur(s) : NOIR ●

Emplacement : FACE ARRIÈRE
Taille de marquage : 28x28mm

> DÉCHARGES

> Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image).

> MARQUAGE SEUL



Echelle : 100%

> PRÉVISUALISATION

> ATTENTION sur les articles anti-stress, la tampographie se dégrade très rapidement.

> EXEMPLE



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par SL